



Universalstiksavssortiment, Antal dele: 10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	788042 10
GTIN	4058546228842
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Hårdmetaltænder giver længere levetid, også ved boring i tætte materialer. Brede og dybe spånrum gør det let at fjerne borekernen. Det aggressive tandgeometri giver op til 10x hurtigere borehastighed sammenlignet med bimetal-hulsave. Perfekt til brug inden for elektronik- og installatørbranchen.

Anvendelse:

Til boring af større huller og gennembrud i forskellige materialer: Murværk, letvægtsmaterialer, kunststof og træ. Ikke egnet til anvendelse i hårde materialer som beton, granit, natursten og hårde tegn med en hårdhed på over 30 N/mm².

Indhold:

Universalstiksave nr. 788041: 1 stk. i hver str. 35; 44; 51; 57; 68; 76

Centrerbor nr. 788051: 2 stk. str. 115

Adapter med centrerbor nr. 788052: 1 stk. i str. 115-6KT

Diamantfil: 1 stk.

Unbrakonøgle: 1 stk.

Opbevaring i: Kunststofkuffert

Reservedel:

Centrerbor fås under nr. 788051 og specialadapter med centrerbor fås under nr. 788052.

Bemærk:

Kun til rotationsboring (ikke slagboring)!**Teknisk beskrivelse**

Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Produkttype	Hulsav

Tilbehør

Zentrierbohrer Hel længde 115 mm	788051 115
Universalhulsav uden centrerbor Bor-Ø 76 mm	788041 76
Universalhulsav uden centrerbor Bor-Ø 35 mm	788041 35
Specialadapter med centrerbor Hel længde 115-6KT mm	788052 115-6KT
Universalhulsav uden centrerbor Bor-Ø 68 mm	788041 68
Universalhulsav uden centrerbor Bor-Ø 57 mm	788041 57
Universalhulsav uden centrerbor Bor-Ø 51 mm	788041 51
Universalhulsav uden centrerbor Bor-Ø 44 mm	788041 44