

Garant**Hårdmetal- hammerbor SDS-plus, Ø×hel længde: 28X450mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 789040 28X450 |
| GTIN | 4062406135867 |
| Artikelklasse | 71C |

Beskrivelse**Udførelse:**

Borehoved med kvadratisk tværsnit. **4×90° geometri** med specialudviklede **skær med samme højde** og stabile ansatser sikrer præcise målfaste huller til professionel placering af ankre og sikker fastgørelse af dyvler. Bor med 4 spiraler giver en behagelig rolig boring med få vibrationer og optimal føring i borehullet. **Radialt** formet **armeringssikring**: forhindrer, at boret sætter sig fast ved sammenstød med armering og forøger levetiden. Robust HM-platte bestående af **én del** med 4 skær, som er indsat i borekernen som helhed. Markant reduceret brudfare.

Fordel:

- **Kort spiralstart medfører en hurtig bortledning af boremelet.**
- **Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.**
- **4×4 design giver præcis koncentricitet og minimerer slitage og friktionstab.**

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|------------|
| Ø | 28 mm |
| Spirallængde | 400 mm |
| Hel længde | 450 mm |
| Skæremateriale | HM |
| Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion | Slagboring |
| Skaft | SDS Plus |
| Produkttype | Stenbor |

