



Batteridrevet bajonetsav, Type: M18FSX-12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	078220 M18FSX-12
GTIN	4058546224295
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Milwaukee akku-bajonetsav til arbejde på svært tilgængelige steder.

- **Elektronik til trinløs styring af slagtal og overbelastningsbeskyttelse.**
- **Værktøjsløst FIXTEC-system til hurtig skift af savklinge.**

Leveringsomfang:

Inklusive transportkuffert HD Box, 1x 18 V / 12 Ah High Output-akku, hurtiglader og bajonetsavklinge.

Bemærk:

Sabelsavblade findes fra nr. 588600.

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073810; 073811; 073814; 073815; 073816; 073829.

Teknisk beskrivelse

Akku-kapacitet	12 Ah
Vægt	5,5 kg
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V

Slagtal	0 - 3000 min ⁻¹
Slaglængde	28,6 mm
Maks. vibration iht. EN	22,2 m/s ²
Batterispænding	18 V
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Bemærk	FIXTEC, LED
Producentbetegnelse	M18FSX-121C
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Sav

Tilbehør

Lithium-ion-batteri High Output™ Akku-type MHB12	073811 MHB12
--	--------------