

Garant GRIDLINE

**Væghængeskab med massive hængslede metallåger, Bredde i G: 20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	943901 20
GTIN	4062406136123
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mulighed for montering af hylder i intervaller på 25 mm. Bagvæg med  $\square$  9 x 9 mm-huller i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Fås efter ønske også med lukket bagvæg. Kabelgennemføring på oversiden af skabet.

**Leveringsomfang:**

Skab inklusive hylde og monteringsmateriale.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

**Bemærk:**

Forskellige vægge kan kræve forskellige monteringsmaterialer. Dette bør afklares af kunden før anvendelse. Enkelte hylder under nr. 943914.

**Teknisk beskrivelse**

ComfortClose	nej
Dybde	400 mm
Bredde	500 mm

Nyttebredde	450 mm
Nyttehøjde	445 mm
Vægt	18 kg
Højde	600 mm
Antal hylder	1
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Nyttedybde	325 mm
Bredde i G	20
Dybde i G	16
Materialetykkelse	0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	65 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	250 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Væghængeskab

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Ekstra hylde til overskabe til skabs-/afdelingsbredde i G 20	943914 20