

Garant GRIDLINE

Væghængeskab med ruder i lågerne, Bredde i G: 20**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	943903 20
GTIN	4062406136154
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Mulighed for montering af hylder i intervaller på 25 mm. Bagvæg med □ 9 × 9 mm-huller i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®-greb med stiftcylinderlås. Fås efter ønske også med lukket bagvæg. Kabelgennemføring på oversiden af skabet.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylde og monteringsmateriale.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

Forskellige vægge kan kræve forskellige monteringsmaterialer. Dette bør afklares af kunden før anvendelse. Enkelte hylder under nr. 943914.

Teknisk beskrivelse

Nyttedybde	325 mm
Bredde	500 mm
Højde	600 mm

ComfortClose	nej
Antal hylder	1
Nyttebredde	450 mm
Nyttehøjde	445 mm
Vægt	18 kg
Dybde	400 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde i G	16
Bredde i G	20
Materialetykkelse	0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	65 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	250 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Væghængeskab

Tilbehør

Ekstra hylde til overskabe til skabs-/afdelingsbredde i G 20	943914 20
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F