

Garant GRIDLINE

Væghængeskab med vinduer i skydellågerne, Bredde i G: 60**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	943907 60
GTIN	4062406136208
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Mulighed for montering af hylder i intervaller på 25 mm. Bagvæg med □ 9 × 9 mm-huller i intervaller på 37 mm til fastgørelse af Easyfix-kroge og holdere. Lågen kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Fås efter ønske også med lukket bagvæg. Kabelgennemføring på oversiden af skabet. Med skillevæg. Passende hylder nr. 943914 str. 30.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylde og monteringsmateriale.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 703, låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

Forskellige vægge kan kræve forskellige monteringsmaterialer. Dette bør afklares af kunden før anvendelse. Enkelte hylder under nr. 943914.

Teknisk beskrivelse

Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Dybde	400 mm
Nyttehøjde	463 mm
ComfortClose	nej
Vægt	55 kg
Antal hylder	2

Nyttedybde	325 mm
Nyttebredde	1450 mm
Højde	600 mm
Bredde	1500 mm
Dybde i G	16
Bredde i G	60
Materialetykkelse	0,9 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	65 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	250 kg
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Væghængeskab

Tilbehør

Ekstra hylde til overskabe til skabs-/afdelingsbredde i G 30	943914 30
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21