

Garant**Reolskab med massive hængslede metallåger, Højde: 2000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	944003 2000
GTIN	4062406136420
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket reolskab i 30×11G.

Mulighed for montering af hylder i intervaller på 25 mm.

Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med stiftcylinderlås.

Bestykning:

Antal opbevaringskasser: 30 × nr. 963321 str. SB6; 30 × nr. 963321 str. SB5; 20 × nr. 963321 str. SB4

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder og åbne opbevaringskasser.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

- **Enkelte åbne opbevaringskasser, se nr. 963321.**
- **Enkelte hylder, se nr. 944061, 944065.**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Nyttehøjde	1845 mm
Antal hylder	9
Dybde	275 mm
Bredde	750 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	80 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Højde	2000 mm
Vægt	82 kg
Greb, placering	midte
Bredde i G	30
Dybde i G	11
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	500 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Reolskab

Tilbehør

Trinhylde til reolskabe, dybde 11G til skabsbredde i G 30	944065 30
Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Hyldebærersæt til GridLine skabe20 dele Type F	940559 F
Hylde til reolskabe, dybde 11 G til skabsbredde i G 30	944061 30