



Akku-slagskruemaskine, Type: M12FIW38



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074014 M12FIW38
GTIN	4058546225582
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- Robuste og kraftfulde FUEL™ batteri-slagnøgler med børsteløs POWERSTATE™ EC-motor.
- Lang motorlevetid og høj energieffektivitet.
- Stabilt metalgearhus og ergonomisk mellemhåndtag med softgrip.
- Batteri-ladetilstandsindikator.
- LED-belysning af arbejdsområdet.
- Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet.
- REDLINK PLUS™-elektronik – enestående effektstyring.
- DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem effekttrinnene med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger.

Med fjederring.

Fordel:

Topmodel FUEL™.

Leveringsomfang:

Inklusive 2x Li-ion-akkuer, oplader, HD-boks.

Teknisk beskrivelse

Vægt	1,1 kg
Slagtal 3. trin	0 - 3200 min ⁻¹
Slagtal 2. trin	0 - 2100 min ⁻¹
Maks. moment, 1. trin	339 Nm
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Batterispænding	12 V
Maks. vibration iht. EN	1,5 m/s ²
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Værktøjsholder, mål	3/8 tommer
Producentbetegnelse	M12FIW38-422X
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
Akku-kapacitet	2 Ah
Akku-kapacitet	4 Ah
Slagtal 1. trin	0 - 1100 min ⁻¹
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M16
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 12 V
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Stål
Produkttype	Slagnøgle

Tilbehør

Li-Ion system M12B4 Akku-type MB12

073815 MB12