



## Akku-slagskruemaskine, Type: M18ONEFF-1



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	074010 M18ONEFF-1
GTIN	4058546029050
Artikelklasse	03L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slag nøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet. Stabilt **metalgearhus** og ergonomisk **mellemhåndtag med softgrip**. Batteri-ladetilstandsindikator, LED-belysning af arbejdsområdet. Med højre- / venstreløb og elektronisk styring af omdrejningstallet. **REDLINK PLUS™-elektronik** – enestående effektstyring:

- **Med systemkommunikation drevmaskine – batteri.**
  - **Med overbelastningsbeskyttelse af hensyn til længere levetid af batteri, motor og gear.**
- DRIVE CONTROL™ muliggør hurtigt skift mellem 4 effekttrin med forskellige omdrejningstal- og momentindstillinger. Verdens første **1 tomme-18-V-batteri-slagskruemaskine FUEL™** giver et drejningsmoment på op til 2033 Nm med en kompakt konstruktion, og helt uden kabler og trykluft. Integreret slagtalskontrol forøger de reproducerbare resultater ved de valgte momentindstillinger. Med nyt **High-Output™ 8,0 Ah** batteri.
- **ONE KEY™-app til individualisering af værktøjsindstillingerne.**
  - **ONE KEY™ Tool-Tracker & -Security muliggør bl.a. visning af enhedens sidste position.**

#### Udførelse reklametekst:

Robuste, **kraftfulde FUEL™ akku-slag nøgler** med **børsteløs POWERSTATE™ EC-motor**, lang motorlevetid og høj energieffektivitet.

#### Fordel:

DRIVE CONTROL™.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 2 × Li-ion-batterier, lader, HD-boks, bælteclips.

**Bemærk:**

Passende reservebatterier og tilbehør finder du fra nr. 073808.

## Teknisk beskrivelse

Maks. moment, 1. trin	530 Nm
Værktøjsholder, mål	1 tommer
Slagtal 4. trin	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Batterispænding	18 V
Producentbetegnelse	M18ONEFHIWF1-802X
Slagtal 3. trin	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Slagtal 2. trin	0 - 1650 min <sup>-1</sup>
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
App-integration	OneKey
Maks. moment, 4. trin	2033 Nm
Slagtal 1. trin	0 - 1350 min <sup>-1</sup>
Typisk anvendelse	Heavy Duty
Værktøjsholder, drevprofil	Udvendig firkant
maks. skrue-Ø (8,8 – 12,9)	M42
Maks. moment, 2. trin	1020 Nm
Maks. moment, 3. trin	1800 Nm
Vægt	5,9 kg
Akku-kapacitet	8 Ah
Emballage	Systemkuffert (HD=Heavy Duty)
Antal medfølgende akkuer	2
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet

egnet til materiale	Stål
Produkttype	Slagnøgle

---

## Tilbehør

Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB8	073810 MHB8
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8