

Garant**Grovslibningsskive X-LOCK universal, Skive-Ø x skivebredde: 115X7mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	560011 115X7
GTIN	4062406151485
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Hurtigt skiveskift uden brug af værktøj med X-LOCK-systemet.

Til **universel anvendelse** på **INOX, stål** og støbegods.

Specifikation:**A30R-BF.****Bemærk:**

X-LOCK grovslibningsskiver er bagudkompatible og kan også bruges på konventionelle vinkelslibere.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	115 mm
Skivebredde	7 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Serie	X-LOCK-system
Slibemiddel	Normalkorund

Slibemiddelforkortelse	A
Specifikation	A30R-BF
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	20-30 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skrubslibeskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		