

Garant**Skæreskive, high performance-udførelse X-LOCK EKSTRA SMAL, INOX, Skive-Ø: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	563273 125
GTIN	4062406151720
Artikelklasse	51M

Beskrivelse**Udførelse:**

Specialtype til **INOX**.

Ny **high performance-udførelse** fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. **Forbedret skæreydelse** takket være ru, frislubende sideflader, enestående standtid, **forbedrede forskæringsegenskaber**.

Den lille skivetykkelse muliggør **hurtig** skæring **uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene snitflader, nærmest ingen graddannelse.**

Hurtigere, værktøjsfri udskiftning af skiver med X-LOCK-systemet.

Specifikation:

A60R-BF.

Bemærk:

X-LOCK skæreskiver er bagudkompatible og kan også bruges på konventionelle vinkelslibere.

Teknisk beskrivelse

Skive-Ø	125 mm
Skivebredde	1 mm

Formbeskrivelse	lige
Borings-Ø	22,23 mm
Specifikation	A60R-BF
Serie	X-LOCK-system
Til materialetykkelse	3 - 5 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
CuZn	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
Uni	betinget egnet		
tør	egnet		

