



Akku-borehammer, Type: M18FHM



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075530 M18FHM
GTIN	4058546228392
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- **Robuste borehamre med pneumatisk hammerslagværk.**
- **Utrolig stærkt metalgearhus.**
- **Højre-/venstreløb, slagstop og elektronisk forvalg af omdrejningstal.**

Batteri-kombihammer M18 FUEL™ SDS-MAX med børsteløs POWERSTATE™-motor. REDLINK PLUS™-elektronik med nyt High-Output™ 12,0 Ah akku.

Integreret **ONE-KEY™**-teknologi og låseknop til kontinuerlig drift. Det lange anti-vibrations-baghåndsgreb minimerer vibrationer.

Fordel:

ONE-KEY™-teknologi.

Leveringsomfang:

Inklusive lader, 1 × 18 V / 12 Ah High-Output-akku, kuffert.

Bemærk:

Passende HM-hammerbor finder du fra nr. 787000. Passende reserveakkuer og ladere finder du fra nr. 073808 og nr. 073840.

Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	M18FHM-121C
---------------------	-------------

Maks. slagtal	2900 min ⁻¹
Værktøjsholder, form	SDS Max
Batterispænding	18 V
Akku-kapacitet	12 Ah
Slagenergi	11 J
Skaft	SDS Max
Omdrejningstalområde	0 - 380 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	9,4 m/s ²
Emballage	Kuffert
Vægt	10,2 kg
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
Maks. spiralbor-Ø i beton	45 mm
App-integration	OneKey
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Energiforsyning	Akkudrevet
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Borehammer

Tilbehør

Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 12 mm	787060 12
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Akku-startsæt High Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8
Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18

Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB8	073810 MHB8
Batterilader Type M1218C	073840 M1218C
HM-universalborsætlang Bor-Ø 6-12 mm	787055 6-12
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Akku-startsætHigh Output™ Akku-type M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
HM-universalbitborssæt, 1/4 tomme (E 6,3) Bor-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Batterilader Type M1218FC	073840 M1218FC
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB3	073808 MHB3
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB55	073809 MHB55
Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 8 mm	787060 8
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Hårdmetal-universalborlangt med SDS-plus-holder Bor-Ø 10 mm	787060 10
HM-universalborsæt Bor-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB12	073811 MHB12