



Akku-vinkelsliber 18 V, Type: M18FLAG



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077135 M18FLAG
GTIN	4058546220600
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

Akku-tohånds-vinkelsliber Ø 230 mm. Udførelse med dødemandsknap og genstartsbeskyttelse. Den nyeste generation af den børsteløse POWERSTATE™-motor, (kun drevet af en akkupakke med 18 V / 12 Ah High Output™)

Leveringsomfang:

Inklusive 1× 18 V / 12 Ah **High Output™** lithium-ion-akku, lader M12-18 FC, beskyttelsesskærm, AVS-sidegreb, Fixtec-hurtigspændemøtrik, 2 × udskiftelige støvbeskyttelsesgitre, kuffert.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde	65 mm
Akku-kapacitet	12 Ah
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type B 18 V
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Milwaukee type HB 18 V
maks. omdrejningstal	6600 min ⁻¹
Producentbetegnelse	M18FLAG230XPDB-121C
Batterispænding	18 V
Vægt	5,2 kg
Maks. vibration iht. EN	8,7 m/s ²

Genstartsspærre	ja
Maks. skive-Ø	230 mm
Bemærk	FIXTEC
Bemærk	Dødmandskontakt
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	1
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB55	073809 MHB55
Li-Ion system M18B5 Akku-type MB18	073816 MB18
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB12	073811 MHB12
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG55	073830 M18HNRG55
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB3	073808 MHB3
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG12	073833 M18HNRG12
Lithium-ion-batteriHigh Output™ Akku-type MHB8	073810 MHB8
Akku-startsæt Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion system M18B2 Akku-type MB18	073827 MB18
Akku-startsætHigh Output™ Akku-type M18HNRG3	073826 M18HNRG3
Akku-startsætHigh Output™ Type M18HNRG8	073831 M18HNRG8