



Vinkelsliber GWX, Type: 14-125



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077050 14-125
GTIN	3165140962322
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

- **Nemt og hurtigt:** Nemt skift af vinkelslibertilbehør uden dele, der kan mistes, og ekstra værktøj.
- **Der er ikke længere behov for yderligere nøgler.**
- **Omfattende:** Stort udvalg af vinkelslibere og tilbehør med fuld bagudkompatibilitet.
- **Maksimal komfort** takket være 100 % værktøjsfrit og hurtigt tilbehørsskift.
- **Pålideligt:** Ved hjælp af det innovative X-LOCK-system er det ikke længere muligt at montere drejeretningsafhængigt tilbehør forkert. Maksimal brugerbeskyttelse takket være et akustisk signal ved korrekt montering.
- **Præcist arbejde uden irriterende ridser!** Mindre udprægede og færre slibespor i forbindelse med X-LOCK-vinkelslibere.

Vinkelsliber 125 mm med 1.400 W motor. **X-Lock-system.**

Leveringsomfang:

Inklusive ekstragreb, beskyttelsesskærm og karton.

Teknisk beskrivelse

Bemærk	Blød opstart
Effektforbrug	1400 W
Maks. skive-Ø	125 mm
Genstartsspærre	ja
Producentbetegnelse	GWX 14-125

Vægt	2,3 kg
Omdrejningstalområde	11000 min ⁻¹
Emballage	Pap
Energiforsyning	Med kabel
Serie	X-LOCK-system
Produkttype	Vinkelsliber