



## Kerneboremaskine, Type: MAB455



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076535 MAB455
GTIN	4250187506369
Artikelklasse	07E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.
- Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
- Oliebadsdrev.

Robust magnet-kerneboremaskine til alle materialetyper. Med MK2-værktøjsholder, **Keyless-hurtigskiftesystem**. Inklusive kernebor  $\varnothing$  14 / 18 / 22 mm, skæredybde 30 mm.

#### Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, kerneborholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, **magnetisk spånkrog**, smøresystem og betjeningsværktøj.

#### Bemærk:

- Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
- Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
- Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Bredde	175 mm
Arbejdsslag	160 mm
Værktøjsholder, mål	19 mm Weldon
Maks. spiralbor-Ø i stål	18 mm
Maks. kernebor-Ø i stål	40 mm
Omdrejningstalområde, 2. gear	450 min <sup>-1</sup>
Effektforbrug	1150 W
Vægt	13 kg
Bredde, magnetfod	168 mm
Højde	440 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	250 min <sup>-1</sup>
Længde, magnetfod	84 mm
Længde	295 mm
Producentbetegnelse	MAB455
Værktøjsholder, form	MK2
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Kerneboremaskine

## Tilbehør

Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kerneborssæt HSS	118825

Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18