



## Kerneboremaskine, Type: MAB525



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076535 MAB525
GTIN	4250187511141
Artikelklasse	07E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.**
- **Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.**
- **Oliebadsdrev.**

Kraftfulde all-round-maskiner til alle slags materialer til boring, **gevindskæring**, gnidning og sænkning. **Højre-/venstrekørsel**, fuld styreelektronik, værktøjsholder med **Keyless-hurtigskifte-borsystem** og varmebeskyttelse sørger for mange forskellige anvendelser.

**Inklusive kernebor Ø 14 / 18 / 22 mm**, skæredybde 30 mm; **inklusive hurtig-spændepatron SSBF 1 – 16 mm**. **Gevindboreadapter M10 / M12 / M16**.

#### Anvendelse:

Den trinløse regulering af omdrejningstal og de utroligt lave geartrin gør det muligt at anvende snittapper, spiralbor, rivaler, forsænkere og kernebor til alle materialekvaliteter.

#### Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, kerneborholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, **magnetisk spånkrog**, smøresystem og betjeningsværktøj.

#### Bemærk:

- **Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.**

- **Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.**
- **Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.**

## Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	MAB525
Maks. rive-Ø	20 mm
Maks. forsænkings-Ø	50 mm
Arbejdsslag	160 mm
Længde, magnetfod	90 mm
Omdrejningstalområde, 2. gear	180 - 580 min <sup>-1</sup>
Effektforbrug	1600 W
Maks. gevindbor-Ø i stål	M20 mm
Bredde, magnetfod	180 mm
Maks. kernebor-Ø i stål	50 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	70 - 280 min <sup>-1</sup>
Værktøjsholder, form	MK3
Bredde	171 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	20 mm
Længde	295 mm
Værktøjsholder, mål	19 mm Weldon
Højde	492 mm
Vægt	16 kg
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Kerneboremaskine

## Tilbehør

Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kerneborssæt HSS	118825
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26