



Kerneboremaskine, Type: MABASIC200



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076535 MABASIC200
GTIN	4250187506604
Artikelklasse	07E

Beskrivelse

Udførelse:

- Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.
- Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.
- Oliebadsdrev.

Magnetkerneboremaskine med 1 gear til bore-Ø op til 32 mm. Med 19 mm (3/4 tomme) Weldonholder.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, kerneborholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, smøresystem og betjeningsværktøj.

Bemærk:

- Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
- Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
- Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Vægt	12 kg
Effektforbrug	900 W
Bredde, magnetfod	168 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Længde	260 mm
Maks. omdrejningstal 1. gear	450 min ⁻¹
Højde	360 mm
Arbejdsslag	160 mm
Producentbetegnelse	MABASIC200
Maks. kernebor-Ø i stål	32 mm
Bredde	160 mm
Længde, magnetfod	84 mm
Værktøjsholder, mål	19 mm Weldon
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Kerneboremaskine

Tilbehør

Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 15 mm	118780 15
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 22 mm	118780 22
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 16 mm	118780 16
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 20 mm	118780 20
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 17 mm	118780 17
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 18 mm	118780 18
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 26 mm	118780 26
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 21 mm	118780 21
Kerneborssæt HSS	118825
Kernebor HMSkæredybde 30 mm Ø DC 25 mm	118780 25

Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 14 mm	118780 14
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 24 mm	118780 24
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 23 mm	118780 23
Kernebor HMskaeredybde 30 mm Ø DC 19 mm	118780 19