



Kerneboremaskine SB, Type: MAB525



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076536 MAB525
GTIN	4250187513701
Artikelklasse	07E

Beskrivelse

Udførelse:

- **Integreret indvendigt smøresystem, magnetindikator til overvågning af magnetholdekraften.**
- **Integreret skæreoliebeholder, komplet kabelføring i huset.**
- **Oliebadsdrev.**

Kerneboremaskine med **Swivel Base**, en **justeringsmulighed med tilkoblet magnet**. Drejeområde på op til 20° til begge sider og en trinløs fremad- og tilbagegående justering (15 mm). Kraftfulde all-round-maskiner til alle slags materialer til boring, **gevindskæring**, gnidning og sænkning. **Højre-/venstrekørsel**, fuld styreelektronik, værktøjsholder med **Keyless-hurtigskifte-borsystem** og varmebeskyttelse sørger for mange forskellige anvendelser. **Inklusive kernebor Ø 14 / 18 / 22 mm**, skæredybde 30 mm; **inklusive hurtig-spændepatron SSBF 1 – 16 mm**. **Gevindboreadapter M10 / M12 / M16**.

Anvendelse:

Den trinløse regulering af omdrejningstal og de utroligt lave geartrin gør det muligt at anvende snittapper, spiralbor, rivaler, forsænkere og kernebor til alle materialekvaliteter.

Leveringsomfang:

Inklusive kuffert, kerneborsholder, uddriverstift til kernebor, sikkerhedskæde, **magnetisk spånkrog**, smøresystem og betjeningsværktøj.

Bemærk:

- Kernebor finder du under nr. 118780 til 118825.
- Kerneboremaskiner med automatisk tilspænding, vakuumopspændingsplade og røropspændingsanordninger på forespørgsel.
- Trykluftkerneboremaskiner med ATEX-standard på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Bredde, magnetfod	180 mm
Effektforbrug	1600 W
Producentbetegnelse	MAB525
Værktøjsholder, form	MK3
Omdrejningstalområde, 2. gear	180 - 580 min ⁻¹
Værktøjsholder, mål	19 mm Weldon
Maks. forsæknings-Ø	50 mm
Arbejdsslag	160 mm
Længde, magnetfod	90 mm
Maks. gevindbor-Ø i stål	M20 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	20 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	70 - 280 min ⁻¹
Maks. kernebor-Ø i stål	50 mm
Maks. rive-Ø	20 mm
Længde	295 mm
Bredde	171 mm
Vægt	16 kg
Højde	492 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kerneboremaskine