

**Garant****KNUX 160405L, Type: HB725****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251032 HB725
GTIN	4062406152116
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

KNUX 160405L HB725 Type: HB725

Spånbryder: UM

Spånbryder: 2,2 mm

Skæredybde  $a_p$ : 0,5 - 5 mmTilspænding  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 250 m/min**Teknisk beskrivelse**

Hjørneradius	0,5 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,5 - 5 mm
Spånbryder	UM
Primær anvendelse	UNI
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 250 m/min
Type	HB725
Tilspænding $f$	0,2 - 0,5 mm/o
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Spånbryder	2,2 mm
Belægning	PVD
Antal skift/skær	2
ISO-kode, vendeskærsplatte	KNUX 160405L
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning