

Garant GRIDLINE

**TFT-monitorkabinet, Type: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	948401 2
GTIN	4062406151973
Artikelklasse	9GS

**Beskrivelse****Udførelse:**

TFT-skærmkabinet til fladskærme, kan aflåses, med fast hylde. Selvholdende, trinløst indstillelige døre med polycarbonatrude.

**Funktion:**

IP41: Der er beskyttelse mod lodret faldende vand og mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing > 1$  mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, døre antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	1250 mm
Monitorkabinet, nyttedybde, nederst	230 mm
Monitorkabinet, nyttedybde, øverst	150 mm
Højde	600 mm
Dybde øverst	200 mm
Vægt	36 kg
Dybde nederst	275 mm
Monitorkabinet, nyttebredde	1190 mm

Monitorkabinet, nyttehøjde	460 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 41
Materialetykkelse	0,9 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Skærmkabinet

---

## Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
Skydegreb til garderober skabe uden stikindsats	914221