



Stereomikroskop, Type: EZ4W16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	491750 EZ4W16
GTIN	7630003590678
Artikelklasse	49B

Beskrivelse

Udførelse:

StereoZoom-mikroskop til lysstærke og skarpe billeder med høj opløsning.

Justeringsknappernes størrelse er tilpasset til håndens form, og knappernes indstillelige gang giver mulighed for vedvarende brug. Øjenafstand kan indstilles individuelt.

Folietastatur, 3 overfladelysmetoder kan vælges med 5 LEDs.

- **Integreret 5 megapixel CMOS HD-kamera.**
- **Trådløs dataoverførsel via WLAN ved hjælp af den gratis Leica AirLab App (systemforudsætninger: Android fra 4.1, iOS fra 7.0). Ved hjælp af Leica AirLab-appen kan kameraet opsættes, billeder tages og målinger udføres, kommenteres og sendes via e-mail. Endvidere kan billeder gemmes i fotomapper og integreres i sociale netværk.**
- **Samtidig adgang til kameraet for flere brugere.**
- **Desuden HDMI-, USB 2.0- og Ethernet-udgang.**
- **Integreret SD-kortåbning.**

Leica EZ4W med åbent rør og udskiftelige okularer. Takket være okularerne 16×/15B kan billederne dokumenteres med en op til 56-dobbelt forstørrelse.

Leveringsomfang:

2× okular 16×/15B.

Specialtilbehør:

Okular 10×/20B.

Teknisk beskrivelse

Overfladelys	Der kan vælges mellem 3 metoder: Maks. lysstyrke med 5 LED'er, skråt overfladelys med 3 LED'er, fladt strejflys med 2 LED'er
Arbejdsafstand	100 mm
LED-belysningssystem	Indbygget, overflade- og gennemlys, der tændes uafhængigt af hinanden eller samtidigt
Regulerbar belysning	ja
Forstørrelse (x gange)	12 - 56
Synsvinkel	60 grader
Optiksystem	10° Greenough parfokal
Vægt	6,3 kg
Zoom	4,4:1
Synsfelt-Ø	4,3 - 18,8 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Stereomikroskop