

KERN**Stereomikroskop OZL, Type: OZL465****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 491737 OZL465 |
| GTIN | 4045761207516 |
| Artikelklasse | 49M |

Beskrivelse**Udførelse:**

Prisbilligt binokulært stereomikroskop til nem undersøgelse af mekaniske komponenter, printkort og overflader. Greenough-optik giver den bedste visningskvalitet. Optimal belysning takket være LED-overfladelys og gennemlys, der kan dæmpes trinløst. Øjenafstand på 55–75 mm kan indstilles individuelt. Rør med 45° hældning. Zoomobjektiv til trinløs forstørrelse på 7–45×. Dioptriudligning kan indstilles på begge sider, hvilket giver utrætteligt arbejde og et skarpt billede.

Jævn belysning uden skygger takket være integreret LED-ringbelysning.

Leveringsomfang:

Støvbekyttelseshætte, øjenstykker.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Zoom | 0,7–4,5× |
| Synsfelt-Ø | 28,6 mm |
| Forstørrelse (x gange) | 7 - 45 |
| Arbejdsafstand | 105 mm |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Okular | HWF 10x |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Produkttype | Stereomikroskop |