

Garant GRIDLINE

Indsatssortiment, 26×20G, Type: 50/2**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	950360 50/2
GTIN	4062406152833
Artikelklasse	9GB

Beskrivelse**Udførelse:**

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.

Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×20G.

Passer til:

Skuffe 26×20G.

Indhold:

Trug 1K nr. 951415: 8 × str. 6×6/3; 4 × str. 6×8/3; 2 × str. 2×6/1; 1 × str. 2×8/1

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 4 × str. B

Teknisk beskrivelse

passer til skuffer, nyttebredde i G	26
Passer til skuffer, nyttebredde	650 mm
Indsatser, højde	25 mm
Passer til skuffefronthøjde	50 mm
Passer til skuffefronthøjde	100 mm
Passer til skuffefronthøjde	75 mm
Passer til skuffefronthøjde	150 mm
Passer til skuffefronthøjde	125 mm
Passer til skuffefronthøjde	300 mm

Passer til skuffefronthøjde	250 mm
Passer til skuffefronthøjde	200 mm
Materiale	Kunststof
Passer til skuffer, nyttedybde	500 mm
passer til skuffer, nyttedybde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	26×20
passer fra skuffefronthøjde	≥ 50 mm
Dybde	500 mm
Højde	25 mm
Dybde i G	20
Bredde	650 mm
Bredde i G	26
Vægt	1,365 kg
Produktnavnsegenskab	26×20G
Produkttype	Skuffeindsats

Tilbehør

Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/3	951415 6X6/3
Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type B	951275 B
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X8/1	951415 2X8/1
Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/3	951415 6X8/3