

Garant GRIDLINE

Indsatssortiment, 26×20G, Type: 50/1**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 950360 50/1 |
| GTIN | 4062406152826 |
| Artikelklasse | 9GB |

Beskrivelse**Udførelse:**

Indsatser og stik-skillerum i kunststof. Indsatserne har slidser på indersiden til inddeling ved hjælp skillerum.

Opdelingsmateriale fylder en komplet skuffe 26×20G.

Passer til:

Skuffe 26×20G.

Indhold:

Trug 1K nr. 951415: 8 × str. 6×6/4; 4 × str. 6×8/4; 2 × str. 2×6/1; 1 × str. 2×8/1

Skilleplader til beholder til smådele (10 stk.) nr. 951275: 5 × str. C

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------------|--------|
| passer til skuffer, nyttedybde i G | 20 |
| Skuffer, nytteflade i G | 26×20 |
| Passer til skuffefronthøjde | 50 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 100 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 75 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 150 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 125 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 300 mm |
| Passer til skuffefronthøjde | 250 mm |

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Passer til skuffefronthøjde | 200 mm |
| Passer til skuffer, nyttebredde | 650 mm |
| Passer til skuffer, nyttedybde | 500 mm |
| Materiale | Kunststof |
| Indsatser, højde | 25 mm |
| passer til skuffer, nyttebredde i G | 26 |
| passer fra skuffefronthøjde | ≥ 50 mm |
| Bredde | 650 mm |
| Dybde | 500 mm |
| Højde | 25 mm |
| Dybde i G | 20 |
| Bredde i G | 26 |
| Vægt | 1,476 kg |
| Produktnavnsegenskab | 26x20G |
| Produkttype | Skuffeindsats |

Tilbehør

| | |
|--|--------------|
| Indsatser og stik-skillerumSæt med 10 dele Type C | 951275 C |
| Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X8/1 | 951415 2X8/1 |
| Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X8/4 | 951415 6X8/4 |
| Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 6X6/4 | 951415 6X6/4 |
| Indsatser, højde 25 mm1K Breddexdybde i G / type 2X6/1 | 951415 2X6/1 |