

**HOLEX**

**Treklo-centrerpatroner, støbegods, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv.  
Ø A: 160mm**



## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

312906 160

GTIN

4062406154523

Artikelklasse

32W

## Beskrivelse

### Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed, mere præcis end iht. DIN 6386.

### Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Patronen fastgøres med skruer fra bagsiden. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

### Norm:

**DIN 702-4.**

### Leveringsomfang:

Inklusive: 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.

1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

### Specialtilbehør:

**Ekstra- og reservebakker** nr. 312971 – 312986.

## Teknisk beskrivelse

Centrer-Ø B	125 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	96,5 mm
Gennemgang E	42 mm
Vægt	10 kg
Udv. Ø A	160 mm
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	64,5 mm
maks. omdrejningstal	3600 min <sup>-1</sup>
Centrerdybde C	4 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Støbegods
Farvekode for tilbehør	HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

## Tilbehør

Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 160	312971 160
Borebakkesæt 3 dele, hærdet Til patrontype 160	312986 160
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patrontype 160	312976 160
Bakkesæt 3 dele, blød Til patrontype 160	312981 160
Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15