

HOLEX**Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 200mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	312911 200
GTIN	4062406154615
Artikelklasse	32W

Beskrivelse**Udførelse:**

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed, mere præcis end iht. DIN 6386.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Patronen fastgøres med skruer fra bagsiden. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:**DIN 702-4.****Leveringsomfang:**

Inklusive: 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.

1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Ekstra- og reservebakker nr. 312971 – 312986.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Højde, med bakker H ₂	107 mm
Gennemgang E	55 mm
Udv. Ø A	200 mm
Vægt	17,5 kg
Centrer-Ø B	160 mm
Centrerdybde C	4 mm
Højde, uden bakker H ₁	78 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Bakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 200	312981 200
Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 200	312970 200
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patronstype 200	312976 200
Borebakkesæt 3 dele, hærdet Til patronstype 200	312986 200
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patronstype 200	312971 200
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15