

**HOLEX****Treklo-centrerpatroner, stål, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv. Ø A: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	312911 125
GTIN	4062406154585
Artikelklasse	32W

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed, mere præcis end iht. DIN 6386.

**Anvendelse:**

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Patronen fastgøres med skruer fra bagsiden. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

**Norm:****DIN 702-4.****Leveringsomfang:**

Inklusive: 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.

1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

**Specialtilbehør:**

**Ekstra- og reservebakker** nr. 312971 – 312986.

## Teknisk beskrivelse

Udv. Ø A	125 mm
Højde, med bakker H <sub>2</sub>	79,5 mm
Vægt	5 kg
maks. omdrejningstal	5500 min <sup>-1</sup>
Højde, uden bakker H <sub>1</sub>	59,5 mm
Centrer-Ø B	95 mm
Gennemgang E	35,5 mm
Centrerdybde C	4 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Stål
Farvekode for tilbehør	HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

## Tilbehør

Borebakkesæt 3 dele, hærdet Til patron type 125	312986 125
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15
Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Bakkesæt 3 dele, blød Til patron type 125	312980 125
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patron type 125	312971 125
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patron type 125	312976 125
Bakkesæt 3 dele, blød Til patron type 125	312981 125