

HOLEX

**Treklo-centrerpatroner, støbegods, cylindrisk centrerholder, DIN 702-4, Udv.
Ø A: 315mm**



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

312906 315

GTIN

4062406154554

Artikelklasse

32W

Beskrivelse

Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed, mere præcis end iht. DIN 6386.

Anvendelse:

Til maskinspindler med cylindrisk centrerholder eller til fastholdelse ved hjælp af flange. Patronen fastgøres med skruer fra bagsiden. Råflanger skal altid først tilpasses på maskinen og derefter på centrerpatronen.

Norm:

DIN 702-4.

Leveringsomfang:

Inklusive: 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.

1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Ekstra- og reservebakker nr. 312971 – 312986.

Teknisk beskrivelse

Højde, med bakker H ₂	137 mm
maks. omdrejningstal	2000 min ⁻¹
Centrer-Ø B	260 mm
Vægt	50 kg
Centrerdybde C	5 mm
Gennemgang E	103 mm
Højde, uden bakker H ₁	94 mm
Udv. Ø A	315 mm
Norm	DIN 702-4
Materiale	Støbegods
Farvekode for tilbehør	HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Blokbakkesæt 3 dele, blød Til patron type 315	312971 315
Borebakkesæt 3 dele, hærdet Til patron type 315	312986 315
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15
Basisbakkesæt 3 dele hærdede Til patron type 315	312976 315
Bakkesæt 3 dele, blød Til patron type 315	312981 315