

HOLEX**Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 55029, Udv. Ø A / konus: 250/6 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	312926 250/6
GTIN	4062406154707
Artikelklasse	32W

Beskrivelse**Udførelse:**

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed, mere præcis end iht. DIN 6386.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55029 med **Camlock-gevindtapper**.

Norm:

DIN 55027 und DIN 55029.

Leveringsomfang:

Inklusive: 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.

1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Reserve- og ekstrabakker se nr. 312971 - 312991.

Farvekode for tilbehør: HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker

Gennemgang E: 76 mm

Højde, uden bakker H₁: 89 mm
Højde, med bakker H₂: 123 mm
Vægt: 32 kg
maks. omdrejningstal: 3500 min⁻¹

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	3500 min ⁻¹
Gennemgang E	76 mm
Vægt	32 kg
Udv. Ø A	250 mm
Højde, med bakker H ₂	123 mm
Højde, uden bakker H ₁	89 mm
Konusstørrelse	6
Norm	DIN 55029
Farvekode for tilbehør	HOLEX planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15