



Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 250/6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	312931 250/6
GTIN	4062406154820
Artikelklasse	32W

Beskrivelse

Udførelse:

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55027 med **gevindtapper og flangemøtrikker.**

Norm:

DIN 702-3.

Leveringsomfang:

Inklusive: 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.

1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Ekstra- og reservebakker nr. 312971 – 312986.

Teknisk beskrivelse

Vægt	32 kg
Højde, uden bakker H ₁	89 mm
Gennemgang E	76 mm
Højde, med bakker H ₂	123 mm
maks. omdrejningstal	3500 min ⁻¹
Udv. Ø A	250 mm
Konusstørrelse	6
Centrer-Ø B	106,4 mm
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	HOLEX planspiral- centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15