

HOLEX**Treklo-centrerpatroner stål holder med kort konus, DIN 702-3, Udv. Ø A / konus: 200/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	312931 200/6
GTIN	4062406154813
Artikelklasse	32W

Beskrivelse**Udførelse:**

- Håndbetjente centrerpatroner med spiralring, spænder centrisk.
- Element af støbegods eller stål.
- Planspiralring sænksmedet, afbalanceret og hærdet.
- Flankerne på spiralen og gevindflankerne på bakkerne er slebne.
- Høj rundløbsnøjagtighed.

Anvendelse:

Centrerpatronen sættes direkte på spindelhovedet uden mellemflange.

Til spindelhoveder DIN 55027 med **gevindtapper og flangemøtrikker**.

Norm:

DIN 702-3.

Leveringsomfang:

Inklusive: 1 sæt = 3 hærdede borebakker, trindelt udvendig.

1 sæt = 3 hårde borebakker, trindelt indvendigt.

1 spændenøgle og fastspændingsskruer eller -bolte, der passer til patronen.

Specialtilbehør:

Ekstra- og reservebakker nr. 312971 – 312986.

Teknisk beskrivelse

Konusstørrelse	6
Udv. Ø A	200 mm
Gennemgang E	55 mm
maks. omdrejningstal	4000 min ⁻¹
Vægt	19 kg
Højde, med bakker H ₂	107 mm
Højde, uden bakker H ₁	78 mm
Centrer-Ø B	106,4 mm
Norm	DIN 702-3
Farvekode for tilbehør	HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker
Produkttype	Planspiralpatroner

Tilbehør

Emnestop Højde h 15 mm	313033 15
Emnestop, grundmodul Højde h 15 mm	313036 15