



## Vinkelsliber Akku, Type: 71200262



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077145 71200262
GTIN	
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Støvresistent og kraftfuld **18 V batteri-vinkelsliber** til effektive skære-, slibe- og afgratningsarbejder ved monteringsarbejde.

- **Vedligeholdelsesfri, børsteløs EC-motor med innovative køleribber til optimal afkøling inkl. temperaturovervågning.**
- **Rolig gang med lavt vibrationsniveau takket være den selvlejrede motor, der er separat fra huset, og 4 yderligere vibrationsdæmpere.**
- **Omfattende brugerbeskyttelse: Blød start, genstartsbeskyttelse, elektronisk overbelastningsbeskyttelse, bremse.**
- **Maksimal resultater med FEIN HighPower litium-ion-batterier. Højstrømskompatible celler med permanent høj strømforsyning og 75 % højere strømstyrke end litium-ion-batterier.**
- **Støvbekyttet, separat motorelektronik i grebsområdet.**
- **FEIN SafetyCell Technology. Beskytter batteriet og maskinen mod overbelastning, overhedning og dyb afladning.**
- **Maksimal frihed takket være FEIN MultiVolt-grænseflade: 18 V batteridrevne maskiner med MultiVolt-grænseflade kan drives af alle FEIN litium-ion-batterier fra 12 over 14 til 18 volt.**

#### Fordel:

- **Maksimal levetid takket være næste generation af børsteløse FEIN PowerDrive-motorer.**

- **Beskyttelse af motoren mod aggressivt keramisk og mineralsk støv som følge af komplet lukket motorhus.**
- **Ideel til enhver anvendelse. Optimale omdrejningstal, afstemt til mange slibemidler og materialer med trinløst, elektronisk forvalg af omdrejningstal.**

**Leveringsomfang:**

**Uden batterier og uden lader.** Inklusive beskyttelsesskærm, hurtigspændemøtrik uden brug af værktøj, antivibrationsgreb, nøgle, transportkuffert.

**Bemærk:**

Passende akkuer og ladere finder du fra nr. 073832.

---

**Teknisk beskrivelse**

Genstartsspærre	ja
Overbelastningssikring	ja
Batterispænding	18 V
Maks. skive-Ø	125 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Fein type E 18 V
Maks. vibration iht. EN	5 m/s <sup>2</sup>
Producentbetegnelse	CCG 18-125 BL
Dødemandskontakt	nej
Blød opstart	ja
Vægt	1,95 kg
Kickbackstop	nej
Tomgangsomedrejningstal	2500 - 8500 min <sup>-1</sup>
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	0
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Akkudrevet
Serie	X-LOCK-system
Produkttype	Vinkelsliber

---

**Tilbehør**

---

Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073835 FE18
Akku lithium-ionHighPower Akku-type, akku-spænding FE18 V	073834 FE18
Akku lithium-ion Akkutype, akkuspænding FE18 V	073837 FE18