



Batteri-vinkelsliber GWS, Type: 18-125V-LI



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077120 18-125V-LI
GTIN	
Artikelklasse	03C

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstremt effektiv 18 V batteri-vinkelsliber med kompakt konstruktion:

- **Meget lang driftstid** takket være **robust 4-polet motor med beskyttelse mod overbelastning, overophedning og dyb afladning.**
- **Forvalg af omdrejningstal med 3 trin og mulighed for personaliseret værktøjsindstilling via Bosch My Tools App.**

Leveringsomfang:

Uden batterier og uden lader. Inklusive L-BOXX, vridningsstabil beskyttelseskærm, holdeflange, spændemøtrik, ekstra håndgreb, 1/1 L-BOXX-indsats til apparatet og laderen, tohulsnøgle.

Bemærk:

Passende reservebatterier og ladere finder du under nr. 073854 og nr. 073866.

Teknisk beskrivelse

Batterispænding	18 V
Maks. skive-Ø	125 mm
Vægt	2,3 kg
Producentbetegnelse	GWS 18-125 V-LI
Overbelastningssikring	ja

Kickbackstop	nej
Blød opstart	nej
Maks. vibration iht. EN	6 m/s ²
Maks. skæredybde	34 mm
maks. omdrejningstal	10000 min ⁻¹
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Genstartsspærre	ja
Dødemandskontakt	nej
Antal medfølgende akkuer	0
Batteritype	Lithium-ion
Emballage	Systemkuffert (L-Boxx)
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Vinkelsliber

Tilbehør

Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073853 B18
Batterilader Type 1880CV	073866 1880CV
Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073867 C18
Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073865 C18
Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073857 C18
Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073856 C18
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073851 B18
Batterilader Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Li-ion-akkuProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073858 C18
Li-ion-akku Akku-type, akku-spænding B18 V	073854 B18
Akku-startsætProCore Akku-type, akku-spænding C18 V	073863 C18