

Værkstedfile-sortiment, Antal værktøjer: 10



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 952218 10 |
| GTIN | 2050002019812 |
| Artikelklasse | 91A |

Beskrivelse

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. **Dæklag i antracit**, den underliggende **grå kontrastfarve** gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Indsats af hårdskum, tom, nr. 952001 str. 952218: 1 stk.

Nøglesæt, 6 dele nr. 518970: 1 stk.

Stålbørste nr. 575000 str. 3: 1 stk.

Filebørste nr. 576000 str. 100×25: 1 stk.

PUK-sav, indstillelig, nr. 581200: 1 stk.

PUK-savklingesæt, 12 dele, metal, nr. 581250: 1 stk.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|----------|
| Antal værktøjer | 10 |
| Bredde i G | 8 |
| Dybde | 500 mm |
| Bredde | 200 mm |
| Dybde i G | 20 |
| Udførelse | med file |
| Højde | 75 mm |

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Vægt | 0,54 kg |
| Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse | 30 mm |
| Fyldningsgrad for en skuffe i G | 8x20 |
| Produkttype | Indsats i hårdt skum |

Tilbehør

| | |
|--|---------------|
| HåndstålborsteStåltråd, glat 0,35 mm Antal besætningsrækker 3 | 575000 3 |
| Nøglefilsæt, 6 deleI kunststof taske | 518970 |
| Hårdskumindsats til værktøjssæt passer til hårdskumssortiment 952218 | 952001 952218 |
| „PUK“-sav med universalklinge (310)Justerbart greb | 581200 |
| Fileborste Besætningslængde L3x-bredde L1 100X25 mm | 576000 100X25 |
| Savklingesæt, 12 dele til „PUK“-sav, metal (312)32 tænder/ tomme | 581250 |