



## Værktøjssortiment til vedligeholdelse, 35 dele



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	680370
GTIN	4013288178336
Artikelklasse	63H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Kompakt værktøjssortiment med de vigtigste værktøjer til vedligeholdelsesarbejder indendørs og udendørs.

#### Leveringsomfang:

Kraftform-greb, VDE-isoleret: 1 stk. nr. 667411 str. 1

Skruerbits til Phillips, VDE-isoleret: 1 stk. af hver str. 1; 2

Skruetrækkerklinger til Pozidriv, VDE-isoleret: 1 stk. af hver str. 1; 2

Skruetrækkerklinger til indvendig Torx®, VDE-isoleret: 1 stk. i hver str. TX10; TX15; TX20; TX25

Skruetrækkerklinger til ligekærv, VDE-isoleret: 1 stk. af hver størrelse 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 mm

BITS til Pozidriv C 6,3: 1 stk. af hver nr. 675320 str. 1/25; 2/25

BITS til indvendig sekskant C 6,3: 1 stk. af hver nr. 675240 str. 3; 4; 5; 6

BITS til indvendig Torx® C 6,3: 1 stk. nr. 675340 str. TX25

1/4 tomme bitholder med magnet: 1 stk.

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 1 stk. i str. 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm

1/4 tomme forlænger: 1 stk. i str. 75 mm

1/4 tomme koblingskaft: 1 stk.

1/4 tomme finfortandet skraldenøgle „Zyklop Speed“: 1 stk. nr. 632390

Skruholder: 1 stk. nr. 666425 str. 2

Spændingstester: 1 stk. nr. 665030 str. 3

Dobbelt gaffelnøgle „Joker 6002“: 1 stk. str. 10x13 mm

#### Bemærk:

Leveres med sorteret værktøj i en tekstilfoldetaske.

## Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	Kraftform Kompakt W1 vedligeholdelse
Antal dele	35
Produkttype	Værktøjssortiment

## Tilbehør

Enkeltpolet fasetester Skærbredde 3 mm	665030 3
Kraftformskaft VDE, separat Type 1	667411 1
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 3 mm	675240 3
Finfortandet skraldenøgle „Zyklop Speed“, reverserbar, 1/4 tomme, med drejehoved og uddriver	632390
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 5 mm	675240 5
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 1/25 mm	675320 1/25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 6 mm	675240 6
Bit til Pozidriv, 1/4 tomme C 6,3 Krydskærvstørrelse / hel længde 2/25 mm	675320 2/25
Skrueholder Type 2	666425 2
Bit til Torx®, 1/4 tomme C 6,3 Torx®-profil TX25	675340 TX25
Bit til sekskant, 1/4 tomme, C 6,3Hex-plus-profil sekskant 4 mm	675240 4