

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 7,75 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201303 7,75
GTIN	4062406155476
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c: 12 mm

Samlet længde L: 58 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftform	HB
Tolerance, nom. Ø	e8
Skaft-Ø D _s	8 mm
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Antal tænder Z	2

Skaft	DIN 6535 HE med h6
Skærlængde L_c	12 mm
Samlet længde L	58 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skær-Ø D_c	7,75 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	$0,3 \times D$ ved beskæring
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skaftfræser