

Garant**HM-fræser, AlCrN, Ø e8 DC: 15,7 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	201303 15,7
GTIN	4062406155575
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**Mål svarende til **DIN 6527**.

Forbedret belægning til universel anvendelse i stål og støbegods.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: e8

Antal tænder Z: 2

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde L_c : 22 mm

Samlet længde L: 82 mm

Skaft-Ø D_s : 16 mm

Skaftform: HB

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,1 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	15,7 mm
Antal tænder Z	2
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Spiralvinkel	30 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Samlet længde L	82 mm

Skafth	DIN 6535 HE med h6
Hjørnefasbredde ved 45°	0,1 mm
Skafth-Ø D_s	16 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Skafthform	HB
Skærlængde L_c	22 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 750 N/mm ²	0,13 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	AlCrN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skafthfræser