



High-performance-fræser MFH mini, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 22/3mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221950 22/3
GTIN	4960664741274
Artikelklasse	250

Beskrivelse

High-performance-fræser MFH mini 22/3 mm Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 3

Ø D₃: 15 mm

Maks. skæredybde a_{p maks}: 1 mm

Udhængslængde L₁: 30 mm

Samlet længde L_{i alt}: 130 mm

Skaft-Ø D_{s h6}: 20 mm

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde a _{p maks}	1 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Antal skær Z	3
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D ₃	15 mm
Udhængslængde L ₁	30 mm
Samlet længde L _{i alt}	130 mm
Skær-Ø D _c	22 mm
Skaft-Ø D _{s h6}	20 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	42 mm

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,29 grader
Ramplinglængde L for α_{\max}	13,3 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------