



High-performance-fræser MFH mini, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221955 25/4
GTIN	4960664741380
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	117 mm
Antal skær Z	4
Ø D_3	18 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Udhængslængde L_1	60 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	43 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,05 grader
Rampinglængde L for α_{maks}	16,3 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Weldon-skaft

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------