



High-performance-fræser MFH mini, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/4mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221950 25/4
GTIN	4960664741298
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Skær-Ø D_c	25 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Antal skær Z	4
Ø D_3	18 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	140 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Udhængslængde L_1	60 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	43 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	1,05 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	16,3 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------