



High-performance-fræser MFH mini, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 16/2mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221950 16/2
GTIN	4960664741229
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	100 mm
Ø D_3	9 mm
Udhængslængde L_1	30 mm
Skaft-Ø D_s h6	16 mm
Skær-Ø D_c	16 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Antal skær Z	2
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	30 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	25 mm
Rampingvinkel α_{maks}	2,35 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	7,3 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------