

**High-performance-fræser MFH mini, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z:
32/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	221955 32/5
GTIN	4960664741403
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i,alt}$	131 mm
passende vendeskærplatter	LOGU 0303..
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	25 mm
Udhængslængde L_1	70 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p,maks}$	1 mm
Antal skær Z	5
Skær-Ø D_c	32 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	57 mm
Rampingvinkel α_{maks}	0,74 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	23,3 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader

Skafthudførelse	Weldon-skaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------