



High-performance-fræser MFH mini, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/5Lmm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221950 32/5L
GTIN	4960664741458
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	32 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Ø D_3	25 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	200 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Udhængslængde L_1	120 mm
Antal skær Z	5
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ maks}}$	62 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{\text{ min}}$	57 mm
Rampingvinkel $\alpha_{\text{ maks}}$	0,74 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{ maks}}$	23,3 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------