

Garant**Slibesvamp-sæt 24 dele ekstra blødt, 120×98×13 mm, Korn: 60**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 557480 60 |
| GTIN | 4062406155971 |
| Artikelklasse | 51E |

Beskrivelse

Udførelse:

Slibesvamp med **ekstra blødt** mellemlag. Tilpasser sig perfekt til alle profiler. **Belægning på 2 sider.**

Korund (A) med **keramikbelægning** giver **længere standtid.**

Føringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler.

Fordel:

- **Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.**
- **Alle svampe er også egnede til vådslibning.**
- **Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.**

Anvendelse:

Til **finslibning af ujævne og profilerede flader** uden at ændre geometrien. Slibning af metal, træ og kunststoffer før påføring af maling, lakmellemslibning.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-------------------|
| Korn | 60 |
| Finhedsgrad | middel |
| Slibemiddel | Normal korund (A) |
| Slibemiddelforkortelse | A |

| | |
|----------------------|--------------|
| Bredde | 98 mm |
| Højde | 13 mm |
| Længde | 120 mm |
| Produktnavnsegenskab | 120×98×13 mm |
| Antal belagte flader | 2 |
| Antal svampe, pads | 24 |
| Produkttype | Slibesvamp |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Sten | betinget egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |

