

**Garant****Soft-Pad-rulle blød, 100 mm × 24 m, Korn: 1000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557460 1000
GTIN	4062406155919
Artikelklasse	51E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Soft-Pad-rulle belagt med **normal korund (A)** på den ene side. **Keramikbelægning** giver længere standtid. Opbevaring i praktisk dispenserboks med sprække til hurtig visuel bestemmelse af indholdet.

**Fordel:**

**Rent skum-basismateriale.** Det giver den højst mulige fleksibilitet og forebygger kornafrivning. Forringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler. **200 perforerede pads** á 100×120×3 mm.

**Anvendelse:**

**Finslibning af konturer, kanter og på vanskeligt tilgængelige steder**, f.eks. forberedelse før lakering, rengøring. Våd- og tørslibning.

**Teknisk beskrivelse**

Finhedsgrad	ultrafin
Korn	1000
Slibemiddel	Normal korund (A)

Slibemiddelforkortelse	A
Bredde	100 mm
Højde	3 mm
Længde	120 mm
Produktnavnsegenskab	100 mm × 24 m
Antal belagte flader	1
Antal svampe, pads	200
Produkttype	Slibesvamp

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

