


Garant**Slibeklods-sæt 24 dele hård, 100×68×26 mm, Korn: 150****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 557470 150 |
| GTIN | 4062406155957 |
| Artikelklasse | 51E |

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibeklods i **hård** udførelse med øget kantstyrke. **Belagt på 4 sider** med korund (A).

Keramikbelægning giver **længere standtid**.

Forringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler.

Fordel:

- **Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.**
- **Alle svampe er også egnede til vådslibning.**
- **Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.**

Anvendelse:

Til afgratning og fladeslibning af træ, metal og lak.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|-------------------|
| Korn | 150 |
| Finhedsgrad | meget fin |
| Slibemiddel | Normal korund (A) |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| Bredde | 68 mm |
| Højde | 26 mm |

| | |
|----------------------|--------------|
| Længde | 100 mm |
| Produktnavnsegenskab | 100×68×26 mm |
| Antal belagte flader | 4 |
| Antal svampe, pads | 24 |
| Produkttype | Slibesvamp |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | betinget egnet | | |
| INOX | egnet | | |
| Ti | egnet | | |
| GG (G) | egnet | | |
| CuZn | egnet | | |
| Kunststof, GFK | egnet | | |
| Træ | egnet | | |
| Sten | betinget egnet | | |
| Lak | egnet | | |
| Uni | egnet | | |
| våd, maksimal | egnet | | |
| tør | egnet | | |