



High-performance-fræser MFH mini, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 17/2 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221950 17/2
GTIN	4960664741236
Artikelklasse	250

Beskrivelse

High-performance-fræser MFH mini 17/2 mm Indvendig køling: ja

Antal skær Z: 2

Ø D₃: 10 mm

Maks. skæredybde a_{p maks}: 1 mm

Udhængslængde L₁: 20 mm

Samlet længde L_{i alt}: 100 mm

Skaft-Ø D_s h₆: 16 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D _c	17 mm
Udhængslængde L ₁	20 mm
Ø D ₃	10 mm
Skaft-Ø D _s h ₆	16 mm
Maks. skæredybde a _{p maks}	1 mm
Samlet længde L _{i alt}	100 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skær Z	2
Indvendig køling	ja

Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	32 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	27 mm
Rampingvinkel α_{maks}	2,07 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	8,3 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------