


Garant**Slibeklods-sæt 24 dele hård, 100×68×26 mm, Korn: 100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	557470 100
GTIN	4062406155940
Artikelklasse	51E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slibeklods i **hård** udførelse med øget kantstyrke. **Belagt på 4 sider** med korund (A). **Keramikbelægning** giver **længere standtid**.

Forringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler.

Fordel:

- **Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.**
- **Alle svampe er også egnede til vådslibning.**
- **Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.**

Anvendelse:

Til afgratning og fladeslibning af træ, metal og lak.

Teknisk beskrivelse

Finhedsgrad	fin
Korn	100
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A
Bredde	68 mm
Højde	26 mm

Længde	100 mm
Produktnavnsegenskab	100×68×26 mm
Antal belagte flader	4
Antal svampe, pads	24
Produkttype	Slibesvamp

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		