

Garant**Slibesvamp-sæt 24 dele ekstra blødt, 120×98×13 mm, Korn: 180**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	557480 180
GTIN	4062406155995
Artikelklasse	51E

Beskrivelse

Udførelse:

Slibesvamp med **ekstra blødt** mellemlag. Tilpasser sig perfekt til alle profiler. **Belægning på 2 sider.**

Korund (A) med **keramikbelægning** giver **længere standtid.**

Føringet tilførsel af fremmedstoffer i emnets overflade takket være en binding uden opløsningsmidler.

Fordel:

- **Elastisk, ingen dannelse af knæk eller folder.**
- **Alle svampe er også egnede til vådslibning.**
- **Lav tendens til tilstopning, kan udvaskes.**

Anvendelse:

Til **finslibning af ujævne og profilerede flader** uden at ændre geometrien. Slibning af metal, træ og kunststoffer før påføring af maling, lakmellemslibning.

Teknisk beskrivelse

Korn	180
Finhedsgrad	superfin
Slibemiddel	Normal korund (A)
Slibemiddelforkortelse	A

Bredde	98 mm
Højde	13 mm
Længde	120 mm
Produktnavnsegenskab	120×98×13 mm
Antal belagte flader	2
Antal svampe, pads	24
Produkttype	Slibesvamp

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
GG (G)	egnet		
CuZn	egnet		
Kunststof, GFK	egnet		
Træ	egnet		
Sten	betinget egnet		
Lak	egnet		
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

