



High-performance-fræser MFH mini, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	221950 25/5
GTIN	4960664741304
Artikelklasse	250

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	25 mm
passende vendeskærsplatter	LOGU 0303..
Antal skær Z	5
Udhængslængde L_1	60 mm
Ø D_3	18 mm
Vendeplatteskrue	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	140 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1 mm
Indvendig køling	ja
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	43 mm
Rampingvinkel α_{maks}	1,05 grader
Ramplinglængde L for α_{maks}	16,3 mm
Indstillingsvinkel κ	15 grader
Skaftudførelse	Cylinderskaft

Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Plunge cutting
Fræseanvendelse	Ramping
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Spændeskruer	229713
--------------	--------